



Mango con imán / acoplamiento rápido, Hexágono del mango: 6,3



Datos de pedido

Número de pedido	675055 6,3
GTIN	4067263499565
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con **acoplamiento rápido** automático e imán **para puntas C 6,3 y E 6,3** (el imán sujeta el tornillo).

- **Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.**
- **El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.**
- **Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán; cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.**

Descripción técnica

Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Longitud total	60 mm
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Soporte para puntas