



## Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 40/4Lmm



### Datos de pedido

Número de pedido	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.  
Cantidad de filos reducida.

### Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15,7 mm
Longitud de voladizo $L_1$	50 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø de corte $D_c$	40 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Ø de mango $D_5 \text{ h6}$	32 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	150 mm
Número de filos Z	4
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	31,6 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	78 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	73 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,45 grados
Ø $D_3$	33 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------