



Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15,7 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Ø de corte D_c	80 mm
Número de filos Z	6
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,2 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	71,6 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	153 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------