



Vídeo-endoscopio VIPER con sonda, Ø 2,2 mm, Longitud de sonda: 1000mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 492790 1000 |
| GTIN | 2050002074330 |
| Clase de artículo | 49C |

Descripción

Ejecución:

Vídeo-endoscopio VIPER ligero, compacto y flexible. Las sondas intercambiables rápidamente con diferentes diámetros (desde 2,2 mm) y longitudes de trabajo aumentan la flexibilidad. Gracias a su poco peso, el endoscopio VIPER es extremadamente ligero y práctico.

- **Monitor brillante de 4,3 pulgadas con tecnología de cámara CMOS para imágenes de alta definición.**
- **Manejo intuitivo y fácil.**
- **Inspecciones largas y sin interrupciones con el paquete de baterías comercial.**
- **Transferencia rápida de datos con Micro USB 2.0, conexión mini HDMI y ranura para tarjeta de memoria SD.**
- **Sondas rápidamente intercambiables con diferentes diámetros y longitudes de trabajo.**

Suministro:

Fuente de alimentación, cable micro USB, cable de vídeo, 2 baterías de iones de litio, tarjeta de memoria SD de 8 GB, soporte de metal, maleta de transporte.

Descripción técnica

| | |
|--------------------|-----------|
| Ángulo de abertura | 90 grados |
| Alcance de enfoque | 3 - 50 mm |
| Sensor de cámara | CMOS |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Suministro de energía | a batería |
| Serie | VIPER |
| Tamaño de la pantalla | 4,3 pul |
| Dirección visual | 0 grados |
| Longitud de sonda | 1000 mm |
| Ø sonda | 2,2 mm |
| Atributo del nombre de producto | Ø 2,2 mm |
| Tipo de producto | Endoscopio |