

mimatic
Tool Systems**Soporte base Mango Weldon, Tipo: 25/38****Datos de pedido**

Número de pedido	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Clase de artículo	29B

Descripción**Ejecución:**

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. **Interfaz Quadrogon** para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

Suministro:

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Refrigeración interior: sí

Ø cuello d_1 : 38,2 mm

Longitud collar L_1 : 60 mm

Longitud total L_{tot} : 133 mm

Ø de mango D_s h6: 32 mm

Disco de sujeción: 219847

Tornillo de amarre: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

Descripción técnica

Longitud collar L_1	60 mm
Tornillo de amarre	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Ø cuello d_1	38,2 mm
Disco de sujeción	219847
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud total L_{tot}	133 mm

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Disco de sujeción	219847
Tornillo de amarre	219839