

Garant**Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	860482 300
GTIN	4067263742906
Clase de artículo	81D

Descripción**Ejecución:**

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.

La placa de comprensión móvil con **seguro de husillo integrado evita el aflojamiento** del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al **mango rígido** con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas.

Descripción técnica

Alcance del brazo	140 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	25×12 mm
Abertura de sujeción	300 mm
Tipo de producto	Sargento

