

Garant**Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	860482 1250
GTIN	4067263742975
Clase de artículo	81D

Descripción**Ejecución:**

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.

La placa de comprensión móvil con **seguro de husillo integrado evita el aflojamiento** del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al **mango rígido** con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas.

Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	27×13 mm
Alcance del brazo	120 mm
Abertura de sujeción	1250 mm
Tipo de producto	Sargento

