

**Garant****Sargento enteramente de acero con mango abatible, Abertura de sujeción: 250mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	860492 250
GTIN	4067263742999
Clase de artículo	81D

## Descripción

### Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.

La placa de comprensión móvil con **seguro de husillo integrado evita el aflojamiento** del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al **mango rígido** con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas.

Sargento totalmente de acero con mango plegable. Cierre y sujeción rápidos en la pieza en la posición de sujeción vertical encajada. **Trabajo enérgico y sin fatiga con el mango desplegado.**

## Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	22×10,5 mm
Alcance del brazo	120 mm

Abertura de sujeción

250 mm

Tipo de producto

Sargento