

**HOLEX****Cepillo cónico acodado Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 115XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

**Cepillo cónico** acodado, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

**Aplicación:**

**Trenzado alterno (derecha / izquierda)** para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.

Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descoricado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo **en amoladoras angulares.**

**Descripción técnica**

Número de trenzados	20
Rosca M	M14
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	115 mm

Grosor de las cerdas	0,5 mm
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	12 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	24 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	Trenzado alterno
Tipo de producto	Cepillo cónico