

**Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm, Ø del cepillo D1: 60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	573005 60
GTIN	4067263906780
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con **rosca interior M14**. Con **rosca interior M14**.

**Aplicación:**

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

**Descripción técnica**

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	20 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	65 mm
Velocidad de giro máxima	12000 min <sup>-1</sup>
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa

