

**Cepillo de copa Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1: 60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	573205 60
GTIN	4067263906919
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con **rosca interior M14**. Con **rosca interior M14**.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Velocidad de giro máxima	12000 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	65 mm
Rosca M	M14
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Material dotación	Alambre INOX

Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo de copa