

**HOLEX****Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 90XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	572103 90XM14
GTIN	4067263906957
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

**Aplicación:**

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.  
Con **rosca interior M14.**

**Descripción técnica**

Ø del cepillo D <sub>1</sub>	90 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Anillo de apoyo de seguridad	no
Velocidad de giro máxima	11500 min <sup>-1</sup>
Rosca M	M14
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	22 mm

Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa