

**mimatic**  
Tool Systems
**Soporte base Mango Weldon, Tipo: 16/26**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 218205 16/26  |
| GTIN              | 2050001737298 |
| Clase de artículo | 29B           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. **Interfaz Quadrogon** para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

**Suministro:**

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Refrigeración interior: sí

Ø cuello  $d_1$ : 26 mm

Longitud collar  $L_1$ : 50 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 116 mm

Ø de mango  $D_s$  h6: 25 mm

Disco de sujeción: 219845

Tornillo de amarre: 219837 (SW3; 6,0 Nm)

**Descripción técnica**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Disco de sujeción        | 219845               |
| Longitud collar $L_1$    | 50 mm                |
| Ø de mango $D_s$ h6      | 25 mm                |
| Ø cuello $d_1$           | 26 mm                |
| Longitud total $L_{tot}$ | 116 mm               |
| Tornillo de amarre       | 219837 (SW3; 6,0 Nm) |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Ejecuciones de mangos  | Mango Weldon   |
| Refrigeración interior | sí             |
| Tipo de producto       | Fresa de disco |

---

## Accesorios

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tornillo de amarre | 219837 |
| Disco de sujeción  | 219845 |