

ejendals

Par de guantes Tegera® 9125, Talla de los guantes: 8



Datos de pedido

Número de pedido	094398 8
GTIN	7392626027374
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 9125. Guante de **cuero sintético** repelente al agua (Microthan®) con palma acolchada. Superficie texturizada para un mejor **agarre en superficies secas y mojadas**. Con tiras reflectantes en el dorso de la mano para una mayor visibilidad. Modelo corto con dedo índice reforzado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Quality Dress	TEGERA PRO 9125
Contenido	6
Característica de los guantes	Cierre por adherencia

EN 388	2122X
Material de base	Poliéster
Recubrimiento	Cuero artificial
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris / negro / amarillo
Aplicación	reutilizable
Material	Cuero sintético
Tipo de producto	Guantes multiuso