

## ejendals

### Par de guantes Tegera® 9125, Talla de los guantes: 7



#### Datos de pedido

Número de pedido	094398 7
GTIN	7392626064362
Clase de artículo	04R

#### Descripción

##### Ejecución:

**Tegera® 9125.** Guante de **cuero sintético** repelente al agua (Microthan®) con palma acolchada. Superficie texturizada para un mejor **agarre en superficies secas y mojadas**. Con tiras reflectantes en el dorso de la mano para una mayor visibilidad. Modelo corto con dedo índice reforzado.

##### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.

#### Descripción técnica

Quality Dress	TEGERA PRO 9125
Talla de guante	7
Contenido	6
Característica de los guantes	Cierre por adherencia

EN 388	2122X
Material de base	Poliéster
Recubrimiento	Cuero artificial
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris / negro / amarillo
Aplicación	reutilizable
Material	Cuero sintético
Tipo de producto	Guantes multiuso