

Garant

Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a izquierda, Ø intervalo de trabajo: 26-50mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 327472 26-50 |
| GTIN | 4067263558286 |
| Clase de artículo | 31G |

Descripción**Ejecución:**

Platos de arrastre de acero de herramientas de alta aleación, **directamente dentados** con geometría de dientes rectificados definida. De este modo, los radios de los bordes están definidos con precisión para una mayor vida útil y un agarre óptimo.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.º 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.º 327601/7611/7641/7651.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ø círculo de sujeción A | 25 mm |
| Ø puntas de centrado adecuadas D | 16 mm |
| Ø intervalo de trabajo | 26 - 50 mm |
| Longitud C | 30 mm |
| Tipo de producto | Arrastrador frontal |

