

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB735, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

**Plaquitas reversibles** extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ máx.}} = 5 \text{ mm}$ .

Radio angular: 0,4 mm

**Descripción técnica**

Tipo	UNI
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT 09T304 TR
Clase	HB735
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	320 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	215 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	140 m/min	K
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado con restricciones		