

Garant**Cono de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma AD, BT 30, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303471 16
GTIN	4067263239680
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Concentricidad $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste $V = 10 \text{ mm}$).**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Condiciones del suministro:

Incl. tornillo de ajuste longitudinal y llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, cono reductor n.º 302135 – 302187.

Descripción técnica

Rosca M	M12×1
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	63 mm

Ø exterior D	45 mm
Adaptador	BT 30
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica