

HOLEX**Cepillo pincel trenzado Alambre, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 22X0,25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574850 22X0,25
GTIN	4067263935087
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, **Ø de mango 6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. El **cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas**, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,25 mm
Longitud de guarnición H ₁	28 mm
Ø del cepillo D ₁	22 mm
Número de trenzados	6
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre
Trenzado	trenzado a la izquierda

Tipo de producto

Cepillo tipo brocha