

Garant

Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho $a_p = 3,1$ mm, $\varnothing D$ / cantidad de filos Z: 80/5mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 218430 80/5 |
| GTIN | 4045197534040 |
| Clase de artículo | 21P |

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Texto publicitario uso:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una gran precisión de repetición en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente una hoja HSS.

Número de pedido: 218440 a 218444 (véase el catálogo principal)

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta $\varnothing D = 200$ mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------------|
| Ø de perforación de asiento | 22 mm |
| Longitud total L_{tot} para a_p 1,5 mm | 51,4 mm |
| Plaquita de corte adecuada | XC.. 1125 |
| Longitud total L_{tot} para a_p 2,2 mm | 52 mm |
| Ø soporte base d_2 | 40 mm |
| Profundidad de corte máxima $a_{e\ max.}$ | 20 mm |
| Ø de corte D_c | 80 mm |
| Ø cuello d_1 | 40 mm |
| Longitud total L_{tot} para a_p 3,1 mm | 52,8 mm |
| Número de filos Z | 5 |
| Ejecuciones de mangos | con perforación |
| Refrigeración interior | no |
| Tipo de producto | Fresa de disco |