

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Idóneo para:

HOLEX GG2123, GG2124, así como las fresas angulares de 90° GARANT y HOLEX n.º 215800 – 215870.

Contenido:

50 × 215947 ST900

Nota:

Valores aproximativos de aplicación

Para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx}} = 4,8$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,12 mm
Código ISO plaquita de corte	APMT 100308 TR
Clase	HB7525
Material de corte	HM
Grosor de plaquita	3,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	390 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	270 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	180 m/min	K
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

APMT 100308 TR Tipo ST900

215947 ST900