

**Garant**

**Fresas de disco / cortadoras con collar HSS ancho ap = 1,5 mm, Ø D / cantidad de filos Z: 63/4mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	218420 63/4
GTIN	4045197533654
Clase de artículo	21P

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

**Texto publicitario uso:**

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una gran precisión de repetición en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente una hoja HSS.

Número de pedido: 218440 a 218444 (véase el catálogo principal)

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.

**Descripción técnica**

Ø cuello $d_1$	32 mm
Longitud total $L_{tot}$ para $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Ø soporte base $d_2$	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\ máx.}$	15,5 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø de corte $D_c$	63 mm
Longitud total $L_{tot}$ para $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Longitud collar $L_1$	38 mm
Longitud total $L_{tot}$ para $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1113
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	con perforación
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco