

**Garant****Desbastado de plaquita de corte reversible CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 160612/50**

## Datos de pedido

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido  | GG2531 160612/50 |
| GTIN              | 4067263092667    |
| Clase de artículo | GGN              |

## Descripción técnica

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,8 - 5,5 mm                    |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 100 - 260 mm/min                |
| Avance $f$                                    | 0,3 - 0,5 mm/rev,               |
| Cantidad                                      | 50                              |
| Contenido                                     | 250336 HB7020                   |
| Clase   | HB7020                          |
| Rompevirutas                                  | SG                              |
| Tipo de producto                              | Plaquita de corte para torneado |

## Accesorios

CNMG 160612 Clase HB7020

250336 HB7020