


**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Tamaño / cantidad: 150612/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2542 150612/50
GTIN	4067263093060
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,8 - 3,75 mm
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 200 mm/min
Cantidad	50
Contenido	250787 HBT020
Clase	HBT020
Rompevirutas	PR
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DNMG 150612 Clase HBT020

250787 HBT020