

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 070204/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2624 070204/50
GTIN	4067263095422
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 1,75 mm
Contenido	260452 HB7020
Cantidad	50
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DC. T 070204 Clase HB7020

260452 HB7020