

Garant**Plaquita de tronzar neutro, HB7130, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 4,1/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2710 4,1/50
GTIN	4067263096436
Clase de artículo	GGN

Descripción

Idóneo para:

Lamas de tronzado n.º 273552 – 273558 y n.º 273562 – 273570.

Descripción técnica

Contenido	273115 4,1
Radio angular R	0,2 mm
Cantidad	50
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,1 mm
Avance f	0,14 mm/rev,
Clase	HB7130
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	40 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Plaquita de tronzar neutro Ancho de tronzado w 4,1 mm	273115 4,1
-------------------------------------------------------	------------