

**Garant**

**Plaquita de tronzar neutro, HB7130, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 5,1/50**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2710 5,1/50
GTIN	4067263096450
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Idóneo para:**

Lamas de tronzado n.º 273552 – 273558 y n.º 273562 – 273570.

**Descripción técnica**

Cantidad	50
Avance f	0,14 mm/rev,
Radio angular R	0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,1 mm
Contenido	273115 5,1
Clase	HB7130
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		

## Accesorios

Plaquita de tronzar neutro Ancho de tronzado w 5,1 mm

273115 5,1