

Garant

Plaquita de tronzar neutro, HU7310, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 3,1/30

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2712 3,1/30
GTIN	4067263096481
Clase de artículo	GGN

Descripción**Idóneo para:**

Lamas de tronzado n.º 273552 – 273558 y n.º 273562 – 273570.

Descripción técnica

Contenido	273310 3,1
Cantidad	30
Radio angular R	0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,1 mm
Avance f	0,1 mm/rev,
Clase	HU7310
Aplicación principal	N
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	300 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	230 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Plaquita de tronzar neutro Ancho de tronzado w 3,1 mm

273310 3,1