

**Garant**

**Plaquita de tronzar neutro, HU7310, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad:  
2,2/50**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2712 2,2/50
GTIN	4067263096474
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Idóneo para:**

Lamas de tronzado n.º 273552 – 273558 y n.º 273562 – 273570.

**Descripción técnica**

Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,1 mm
Avance f	0,07 mm/rev,
Cantidad	50
Radio angular R	0,2 mm
Contenido	273310 2,2
Clase	HU7310
Aplicación principal	N
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	300 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	230 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Plaquita de tronzar neutro Ancho de tronzado w 2,2 mm

273310 2,2