

**HOLEX****Plaquita de tronzar neutro, HBX25, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad:  
3,1/30**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG2715 3,1/30
GTIN	4067263096726
Clase de artículo	GGN

## Descripción

**Idóneo para:**

Lamas de tronzado n.º 273000.

## Descripción técnica

Cantidad	30
Contenido	273010 3,1
Avance f	0,1 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,1 mm
Radio angular R	0,2 mm
Clase	HBX25
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
GG(G)	adecuado	80 m/min	K
continuo	adecuado		
seco	adecuado		

**Accesorios**

Plaquita de tronzar neutro Ancho de tronzado w 3,1 mm

273010 3,1