

**Garant****Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 09T304/30**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG2676 09T304/30
GTIN	4067263098171
Clase de artículo	GGN

## Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Contenido	260762 HU7310
Cantidad	30
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

## Accesorios

SC. T 09T304 Clase HU7310

260762 HU7310