

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 11T308/50**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | GG2672 11T308/50 |
| GTIN | 4067263098041 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Contenido | 260464 HU7310 |
| Profundidad de corte a_p | 0,55 - 2,75 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 350 - 600 mm/min |
| Cantidad | 50 |
| Clase | HU7310 |
| Rompevirutas | AM |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

Accesorios

DC. T 11T308 Clase HU7310

260464 HU7310