

HOLEX

Pie de rey digital, capacidad de medición de 150 mm ABS, Número de pies de rey: 10



Datos de pedido

Número de pedido	412822 10
GTIN	4067263100010
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. Pie de rey digital con **escala absoluta**, sin necesidad de puesta a cero. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.

- **Precisión muy alta mediante regla de vidrio.**
- **El sistema electrónico está desacoplado de la carcasa y montado directamente en la pieza deslizante. La presión de medición se transmite directamente a las patas de medición. De esta manera, el pie de rey muestra una menor propensión a errores y una durabilidad superior.**
- **Con robusta carcasa metálica.**

Suministro:

10 pies de rey n.º 412821 tam. 150. Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Varilla de profundidad existente	sí
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Desconexión automática	sí
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Material carcasa	Metal
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	±0,03 mm
Longitud del pico	40 mm
Cantidad de pilas contenidas	10
Lectura	0,0005 pul
Calibración	A1
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura	0,01 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021000 10X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021010 10X200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412230