

Garant**Juego de pie de rey, capacidad de medición de 150 mm Nonio 1 / 50, Número de pies de rey: 10**

Datos de pedido

Número de pedido	410107 10
GTIN	4067263100034
Clase de artículo	40Z

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura sin errores mediante escala aplanada de color.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

Suministro:

10 pies de rey n.º 410105 tam. 150.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Calibración	A1
Norma	ISO 13385
División	1/128 pul
Embalaje	Estuche

División	1/50 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,02 mm
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Longitud del pico	40 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tabla de roscas	Tabla de pie de rey
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021000 10X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021010 10X200

Accesorios

Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
--	--------