

**Garant**

**Juego de pie de rey digital, con varilla de profundidad cuadrada, capacidad de medición de 150 mm IP67 con salida de datos, Número de pies de rey: 3**

**Datos de pedido**

Número de pedido	412691 3
GTIN	4067263100249
Clase de artículo	41A

**Descripción****Ejecución:**

Pie de rey digital IP67 con salida de datos. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.

Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto.** El pie de rey es estanco al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo, también con cable de datos. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Con Preset (ajuste previo de medición).

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

**3 pies de rey** n.º 412690 tam. 150 **3 pies de rey** n.º 412690 tam. 150

**Partes opcionales:**

Adaptador n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963.

**Pieza de repuesto:**

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

**Descripción técnica**

Lectura	0,01 mm
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Calibración	A1
Clase de protección IP	IP 67
Lectura	0,0005 pul
Longitud del pico	40 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Varilla de profundidad existente	sí
Cantidad de pilas contenidas	3
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Suministro de energía	con pilas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200

## Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Interfaz de tecladoUSB Tipo G2	498963 G2
Cubierta para pie de rey Tipo D	412237 D
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B