

Garant

Juego de pie de rey digital, con varilla de profundidad cuadrada, capacidad de medición de 150 mm IP67 con salida de datos, Número de pies de rey: 10



Datos de pedido

Número de pedido	412691 10
GTIN	4067263100263
Clase de artículo	41A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP67 con salida de datos. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.

Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto.** El pie de rey es estanco al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo, también con cable de datos. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Con Preset (ajuste previo de medición).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

3 pies de rey n.º 412690 tam. 150 **10 pies de rey** n.º 412690 tam. 150

Partes opcionales:

Adaptador n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963.

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Calibración	A1
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,01 mm
Longitud del pico	40 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Clase de protección IP	IP 67
Cantidad de pilas contenidas	10
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura	0,0005 pul
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021000 10X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021010 10X200

Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Cubierta para pie de rey Tipo D	412237 D
Interfaz de tecladoUSB Tipo G2	498963 G2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B