

**Garant****APMT 133508 ER, HB7630, Tipo: INOX**

## Datos de pedido

Número de pedido	215356 INOX
GTIN	4045197601292
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\text{máx.}} = 6$  mm.

## Descripción técnica

Tipo	INOX
Avance $f_z$ por diente	0,18 mm
Radio angular	0,8 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 133508 ER
Clase	HB7630
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		