

Garant**APMT 133504 SR, HB7510, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	215325 ST1400
GTIN	4045197673565
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\text{máx.}} = 6$ mm.

Radio angular: 0,4 mm

Avance f_z por diente: 0,15 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,15 mm
Tipo	ST1400
Radio angular	0,4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 133504 SR
Clase	HB7510
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		