

**Garant****APMT 180512 SR, HB7510, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	215227 ST1400
GTIN	4045197673459
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{máx.}} = 9$  mm.

Radio angular: 1,2 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,25 mm

**Descripción técnica**

Tipo	ST1400
Avance $f_z$ por diente	0,25 mm
Radio angular	1,2 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaqueta de corte	APMT 180512 SR
Clase	HB7510
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaqueta de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		