

**Garant****Hoja HSS ancho ap = 3,1 mm, Ø D / cantidad de filos Z: 160/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218444 160/15
GTIN	4045197534217
Clase de artículo	21P

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.  
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

**Descripción técnica**

Juego de tornillos de sujeción	219985
Ø de corte D <sub>c</sub>	160 mm

Plaquita de corte adecuada	XC.. 1125
Número de filos Z	15
Ejecuciones de mangos	con perforación
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Fresa de disco

---

## Accesorios

Juego de tornillos de sujeción 10 piezas	219985
------------------------------------------	--------