

**Garant**
**Asiento cilíndrico con amortiguación de vibraciones, Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: 16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	210551 16
GTIN	4045197658883
Clase de artículo	21Z

**Descripción**
**Ejecución:**

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Con núcleo de MDI, sin superficie de apriete.

**Nota:**

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

**Descripción técnica**

para Ø de cabezal de corte D	16 mm
Ø mango $D_s$ h6	16 mm
Ø exterior $d_1$	15,8 mm
Longitud útil $L_1$	42 mm
Par de apriete recomendado	15 Nm
Longitud total L	90 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango cilíndrico

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca