

Garant**Asiento cónico, HSK-A 63, para Ø de cabezal de corte D: 20mm**

Datos de pedido

Número de pedido	210582 20
GTIN	4045197557988
Clase de artículo	21Z

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

Precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = $L_1 + l$; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	104 mm
Longitud útil L_1	78 mm
para Ø de cabezal de corte D	20 mm
Ø exterior d_1	19,8 mm
Par de apriete recomendado	25 Nm
Serie	TopCut
Adaptador	HSK-A 63

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca