

## Garant

### Asiento de MDI, cilíndrico largo, Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: 25mm



## Datos de pedido

Número de pedido	210562 25
GTIN	4045197558046
Clase de artículo	21Z

## Descripción

### Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). **Tolerancia = h6.**

### Nota:

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

## Descripción técnica

Ø exterior $d_1$	24,8 mm
Ø mango $D_s$ h6	32 mm
Longitud útil $L_1$	124 mm
para Ø de cabezal de corte D	25 mm
Par de apriete recomendado	35 Nm
Longitud total L	190 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango cilíndrico

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca