

Garant**Asiento cónico con refrigeración interior, Mango Weldon, para Ø de cabezal de corte D: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	210567 20
GTIN	4045197557827
Clase de artículo	21Z

Descripción**Ejecución:**

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

Precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = $L_1 + l$; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descripción técnica

para Ø de cabezal de corte D	20 mm
Longitud útil L_1	72 mm
Ø exterior d_1	19,8 mm
Par de apriete recomendado	25 Nm
Longitud total L	130 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango Weldon

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca