

**Garant****Asiento cónico, SK 40, para Ø de cabezal de corte D: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	210577 25
GTIN	4045197557940
Clase de artículo	21Z

**Descripción****Ejecución:**

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

**Nota:**

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

**Descripción técnica**

para Ø de cabezal de corte D	25 mm
Longitud de voladizo medida A	113 mm
Ø exterior $d_1$	24,8 mm
Longitud útil $L_1$	94 mm
Par de apriete recomendado	35 Nm
Tamaño del asiento	40 mm
Serie	TopCut
Adaptador	SK 40

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca