



## Fresa de disco HELISLOT con brida, Ø DC / Zeff: 125/14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descripción técnica

Ø de corte $D_c$	125 mm
Serie	HELISLOT
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	14
Longitud total $L_{tot}$	45 mm
Número de plaquetas de corte	14
Ø de perforación de asiento	32 mm

Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	33 mm
Longitud collar $L_1$	31 mm
Anchura de ranura $a_p$	10 mm
Quality Dress	FDN D125-10-32-XN09
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 3	229695 3
--	----------