

**Soporte para plaquitas TANGFGRIP, neutro, Ancho de tronzado w: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273610 2
GTIN	7291075456578
Clase de artículo	26D

**Descripción****Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

**Ejecución:**

CUTDIA (mm): 42

**Idóneo para:**

Ejes de sujeción n.º 273600 – 273605.

**Idóneo para:**

LOGIPFGRIP

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279955 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	2 mm
Serie	TANGFGRIP
CUTDIA	42 mm
Posibilidad de tronzado axial	no

Ejecuciones de mangos	Soporte de torneado de apriete
Para Ø máximo de pieza de trabajo	42 mm
Voladizo	21 mm
Quality Dress	TGAQ D42-2-2Z
OAL	32 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte para plaquitas