



## Inserto de corte TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Anchura de tronzado w / radio angular R: 5/0,35mm



### Datos de pedido

Número de pedido	274224 5/0,35
GTIN	7291075310603
Clase de artículo	26A

### Descripción

#### Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Control de viruta óptimo y evacuación de viruta. Avance de bajo a medio.

#### Aplicación:

Para tronzado axial.

#### Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274202–274205.

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	5 mm
Radio angular R	0,35 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	0,05 mm
Avance f	0,12 - 0,2 mm/rev,
Serie	TANG-GRIP

Quality Dress	TNF 5M-IQ IC808
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 150 m/min
Clase	IC808
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado