




Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, derecha, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 70-100mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 274202 70-100 |
| GTIN | 7291075311075 |
| Clase de artículo | 26D |

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------|
| Longitud total L | 90 mm |
| Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$ | 30 mm |
| Serie | TANG-GRIP |
| Ancho de tronzado w | 5 mm |
| WF | 9,7 mm |
| WB_2 | 18 mm |
| Altura de la función h_1 | 24,8 mm |
| Altura del mango h_5 | 32 mm |
| Quality Dress | TNFFA 70R-5IQ |
| Voladizo | 30 mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |
| Posibilidad de tronzado axial | sí |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |