



Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFH-IQ, derecha, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 150-700mm



Datos de pedido

Número de pedido	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Con dos asientos de plaquita.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	6 mm
Longitud total L	150 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	35 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Altura de la función h_1	24,8 mm
Altura del mango h_5	32 mm
Quality Dress	TNFFH 150R-6IQ

Voladizo	35 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete